

产品说明



F1 雪邦防噪音耳罩

产品型号: SPA3 (103010)

尺码

可调节

颜色

蓝色+黑色

产品描述:

防噪音耳罩, 绝缘设计, ABS外壳, 内衬合成泡沫软垫与PVC软垫, 可调节塑料头箍, 中国人头型设计, 佩戴舒适。

材料:

外壳: ABS

软垫: 合成泡沫&PVC

重量: 155g

使用说明:

防噪音耳罩适用于嘈杂环境中持续佩戴(环境噪声80dB以上), 根据耳罩可降噪分贝数和环境噪声分贝值选择合适的耳罩。按照说明书规定正确佩戴、调节、保养和检查耳罩。未遵循使用说明的操作将大大降低耳罩的防护性能。镜架和头部与耳罩之间的头发会影响隔音的效果。

注意:

耳罩为中号, 符合EN352-1标准, 适用于大多数佩戴者。使用时, 将耳罩降到头箍的最底部并戴在耳朵上, 罩杯无左右差别, 箭头方向向上。罩杯覆盖耳朵, 头箍朝上。下拉头箍直到接触头顶。

禁用:

禁止在以上规定以外的情况下使用本产品, 某些化学物质可能会影响产品性能。更多信息请咨询制造商。正常使用条件下耳罩在初次使用后可持续使用2-3年。罩杯尤其是软垫在使用过程中可能造成损坏, 应定期检查是否有开裂渗漏等现象, 如有损坏立即更换耳罩。耳罩应正确佩戴, 否则会影响其听力保护性能。本产品可能会给敏感人群造成过敏反应。一旦出现过敏现象, 立即远离噪声区域并摘下耳罩。

储存说明:

使用后, 将耳罩置于凉爽干燥处, 避光避潮, 存于原包装中。

清洗/保养说明:

用温的肥皂水清洗消毒罩杯、软垫、头箍等, 并用柔软的布擦干。禁止使用溶剂、研磨剂或有害产品。

产品性能:

本产品符合国标GB 31422.2-2025, 且遵循欧标EU 2016/425规定, 符合以下欧洲标准:

EN352-1:2020 听力保护器耳罩

SNR 23 dB 噪声的平均衰减

H 24 dB 高频衰减

M 20 dB 中频衰减

L 14 dB 低频衰减

S/M/L 尺寸/尺寸

ANSI S3.19 美国国家标准协会

NRR 21 dB

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。 Update: 2026年8月