




► OBERMATERIAL

- **2 mm Crazy Horse Vollnarbenleder (WPA-behandelt): Glatte Haptik, wasserabweisend und schnittfest**
- Atmungsaktives 3D-Mesh-Futter (**2,8 mm**): Deckt **100 %** des Schuhs ab – **hoher Komfort selbst unter der Zehenschutzkappe (330 g/m²)**
- Gepolsterter Schafrand (8 mm): Höchster Tragekomfort beim Anziehen (**80 kg/m³** – für Stabilität)
- Gepolsterte Lasche (8 mm): Optimaler Komfort beim Abrollen des Fußes (**50 kg/m³** – für Dämpfung)
- Doppelte Schnellschnürhaken: Präzise Schnürung und verbesserter Halt im Knöchelbereich
- **50 mm Silber-Reflektor: Sichtbarkeit bei** allen Lichtverhältnissen
- ESD-fähig: Elektrostatik ableitend, gemäß Norm 61340-4-3 
- Zehenschutzkappe aus Composite: **Leicht und wärmeisolierend**
- Durchtrittsichere Zwischensohle aus Verbundwerkstoff: Direkt ins Obermaterial eingenäht und deckt 100 % der Fußfläche ab – für umfassenden Schutz
- **TOE-CAP SMOOTH EFFECT:** Angenehmes Tragegefühl im Zehenbereich – kein Druck beim Hineinschlüpfen
- **STABILITÄT & DÄMPFUNG:** Maximale Stabilität und Dämpfung

► FUSSBETT

- **Zweischichtige Einlegesohle aus offenzelligem Polyurethan: Beste Elastizität und Dämpfung** über die Zeit
- **3 mm Sprengung:**
- **6 mm Fersenbereich: Stoßdämpfung und Polsterung**
- **3 mm Vorderfußbereich: Vortrieb und Stabilität**



► LAUF SOHLE

- Diagonale Linien im Fersen- und Vorderfußbereich: **Speziell entwickelt für optimale Rutschfestigkeit**
- Eckige Stollen: Verbesserte Rutschfestigkeit
- Optimierte Kanäle zur Flüssigkeitsableitung
- Flexlinie: Höherer Komfort beim Abrollen des Fußes
- **ABNUTZUNGSANZEIGER:** Zeigt an, wann der Schuh gewechselt werden sollte
- Überwachung von Dichte und Härte: Optimale Leistung und Komfort
- Hakenlinien im Fußgewölbebereich für das Besteigen von Leitern
- Speziell für Innenböden optimiertes Sohlenprofil: **Beste Haftung und Stoßdämpfung**



Technologien

 WEAR OFF indicator

ABNUTZUNGSINDIKATOR

1. Genau wissen, wann der Schuh ausgetauscht werden muss
2. Behalten Sie die Leistung Ihres Schuhs im Blick
3. Behalten Sie Ihren Bestand an PSA im Auge

 CUSHION

UNTERSTÜTZUNG UND DÄMPFUNG

1. 3D-geformte Fersenkappe für maximale Stabilität
2. Torsionsschutz im Inneren der Sohle
3. Überwachung der Sohlenhärte und -dichte für optimale Dämpfung

 TOE CAP SMOOTH EFFECT

ZEHENKAPPE: SMOOTH-EFFEKT

1. Aufwendige Konstruktion aus Schaumstoff und Innenfutter
2. Glattes Tragegefühl im Zehenbereich – die Zehenkappe ist nicht spürbar
3. Speziell entwickelte Einfassung für optimalen Komfort, selbst bei starker Beugung des Schuhs

Leistungsmerkmale im Vergleich zur Norm EN ISO 20345:2022

Rutschfestigkeit (SR-Test): +40%	Energieabsorption im Fersenbereich: +42%
Zehenschutzkappe – Druckfestigkeit: +61%	Kälte-Isolierung (CI): +23%
Zehenschutzkappe – Stoßfestigkeit: +22%	Schnittfestigkeit (CR): 6,3-fach höher als die Norm
Durchtrittsichere Zwischensohle aus Verbundwerkstoff (Typ PS): +28%	Biegefestigkeit: 20-fach höher als die Norm

Gewicht	Größe 42: 665gr		
Schlichtung	35-39	40-44	45-49
Verpackung	5 Paare	5 Paare	5 Paare
Größe der Schachtel (mm)	32 x 20,5 x 11,5	34 x 22,5 x 12,5	36 x 24,5 x 13,5