

产品说明



圣诞树型中空硅胶带线耳塞

产品型号: CONICFIT100 (103100)

尺码 均码

颜色 橙色

产品描述:

圣诞树形中空硅胶耳塞, 直径8-12mm, 无需揉搓, 贴合耳道。高可视性配线, 可反复使用清洗。每盒100副, 内含5个收纳盒。

材料:

本体: 硅胶
连结线: PVC

使用说明:

耳塞适用于嘈杂环境中持续佩戴(环境噪声80dB以上), 根据耳塞可降噪分贝数和环境噪声分贝值选择合适的耳塞。按照说明书规定正确佩戴、调节、保养和检查耳塞。未遵循使用说明的操作将大大降低耳塞的防护性能。根据说明正确插入、调整、旋进耳塞。操作时, 应保证手部清洁, 用手指拉耳垂使耳道方便耳塞插入, 缓慢旋转的插入耳塞直到树形圈的最后一层。

禁用:

禁止在以上规定以外的情况下使用本产品。如环境噪声低于80dB, 检查耳塞降噪值是否合适, 否则需更换耳塞。噪声环境中, 请持续佩戴耳塞。取出耳塞方法同其佩戴方法; 请注意避免过快拉出耳塞, 否则会损伤耳鼓。耳塞接触皮肤可能给敏感人群造成过敏反应, 此时佩戴者应离开噪声区摘下耳塞并就医治疗。某些化学物质可能会影响产品性能, 更多信息请咨询制造商。放在小孩接触不到的地方, 以避免误吞。

储存说明:

建议用温水和肥皂清洗。定期检查耳塞以保证其良好的防护性能, 需经常更换耳塞。

产品性能:

本产品符合国标GB 31422.1-2025, 且遵循欧标EU 2016/425规定, 符合以下欧洲标准:

EN352-2:2002 防噪装置 - 耳塞

SNR 32 dB 噪声的平均衰减

H 32 高频衰减

M 29 中频衰减

L 28 低频衰减

Ø 8-12 mm 尺寸/尺寸

ANSI S3.19-1974 美国国家标准协会

NRR 26 dB NRR - (降噪率 - 降噪率)

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。 Update: 2026 年 8 月